## NS Pump NP-KX Series



特 長

Features

- ●視認性に優れた LED 表示
- ●高耐圧 最高 60MPa 送液可能
- ●外部入力信号 USB、DC 1-5V/4-20mA
- ●400ml/min.まで多機種

- ©Easy-to-see LED display offers superb visual recognition
- ©External input signal USB, DC 1-5V/4-20mA
- ©Various models up to 400ml/min

仕 様

Specifications

## KX504/KX804


型式 Model	流量(ml/min.) Flow rate (ml/min)	最高吐出圧力 (MPa) Max delivery pressure (MPa)	接液部材質 Wetted part material	外形寸法※ External dimensions	重量 Weight	電源 Power source	外部入力 External input
KX504-010	0.001~10.0	60	SUS316 ルビー サファイア セラミックス PTFE PEEK SUS316 Ruby Sapphire Ceramic PTFE PEEK  PEEK  ジルユニア ルピーア セラミックス PTFE フッ素系 Zirconia Ruby Sapphire Ceramic PTFE Fluororubber	KX504 455(W) 200(D) 219(H) KX804 455(W) 230(D) 224(H)	KX504 15kg KX804 17kg	AC100 6A	USB DC 1-5V DC4-20mA Start/Stop Brake
KX504-020	0.002~20.0	60					
KX504-040	0.004~40.0	50					
KX504-050	0.005~50.0	35					
KX504-100	0.01~100.0	35					
KX804-200	0.02~200.0	15					
KX804-400	0.04~400.0	10					
KX504-010P	0.001~10.0	10					
KX504-020P	0.002~20.0	10					
KX504-040P	0.004~40.0	10					
KX504-050P	0.005~50.0	8					
KX504-100P	0.01~100.0	8					
KX804-200P	0.02~200.0	4					
KX804-400P	0.04~400.0	3					


上記以外の仕様はご相談ください。 ※外形寸法には配管を含みません。 Please contact us for details about specifications other than those provided above.

\* External dimensions do not include tubing.

外形寸法図

External dimensions diagrams





製品改良の為、予告なく仕様・外観等変更することがあります。

For improvemet, the specifications, appearance, etc. of the product is subject to change without prior notice.

本カタログの他、高圧・定量プランジャーポンプを極微量から 1000ml/min まで各機種取り揃えております。ご要望の仕様に該当したカタログをご請求願います。

Beside the pumps in this catalog, there are different models of high-pressure fixed-displacement plunger pumps whose delivery ranges from very low rate to 1000ml/min. Please contact us for the appropriate catalog carrying the specifications you desire.

## ■ 日本精密科学株式会社

〒173-0011 東京都板橋区双葉町 25-10 TEL 03(3964)1198 (代) FAX 03(3964)1199 (代) http://www.nihon-exa-sci.com E-mail:info@nihon-exa-sci.com

## NIHON SEIMITSU KAGAKU CO.,LTD

25-10,Futabacho,Itabashi-ku,Tokyo 173-0011 TEL (81)3-3964-1198 FAX (81)3-3964-1199 http://www.nihon-exa-sci.com E-mail:info@nihon-exa-sci.com